

# Swep Single Polishingmopp

Experten på utläggning av polish och mjukvax



## Produktbeskrivning

Swep Single Polishingmopp har en unik struktur i öglorna som är utvecklade för att ge ett jämnt resultat vid utläggning av polish och mjukvax.

Moppen används på Swep Single stativ eller Swep Duo stativ.

Vitt garn: 65% bomull  
35% polyester.

Grått garn: 50% polyester  
50% viskos

Tillverkas i Finland

## Användningsområde

Swep Single Polishingmopp är en ovärderlig hjälp vid utläggning av polish och mjukvax. För ett bra resultat ska golvets ytbehandling ske med ren utrustning.

## Kundfördelar:

- ✓ Särskilt utvecklad struktur i öglorna som ger ett absolut jämnt resultat vid utläggning av polish och mjukvax.
- ✓ Det yttre vita moppgarnet gör att du enkelt urskiljer rena från använda moppar.
- ✓ Snabb och enkel att använda.
- ✓ Färgkodad med en lila etikett som hjälper dig att hitta rätt mopp.

## Tvättråd- optimera livslängden:

Tänk på miljön och ekonomin - tvätta i låg temperatur. Normaltvätt 60° C räcker för att få mopparna rena. När mopparna är mycket smutsiga eller där det ställs höga krav på hygien kan de tvättas i rekommenderad max temperatur 70° C.

Använd ett neutralt tvättmedel. Starkt alkaliska tvättmedel (ph <10), blekmedel och sköljmedel påverkar livslängden och städresultatet. Var rädd om tvättmaskinen – ta bort sand och lös smuts innan tvätt. Fyll inte mer än 2/3. Torktumla mopparna bara om det behövs och då i kort program och max 60° C.

Art. nr.	Namn	Färg	Storlek	Antal/Kart	EAN kod
116723	Swep Single Polishingmopp	Vit/Grå	50 cm	30	4023103111301